




Tag RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05



- 1 ID-TAG
2 marca de posicionamiento del tag centro de la antena



Campo de aplicación		
Aplicación	Codificación de portapiezas en cintas transportadoras con guía	
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C]	-25...85	
Temperatura pico (pasiva) [°C]	120; (duración del test: 1 x 100 h)	
Datos eléctricos		
Frecuencia de trabajo [MHz]	0,125	
Tamaño de memoria [bit]	2048	
Ciclos de lectura máx.	ilimitado	
Ciclos de escritura máx.	100000	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-25...85	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...90	
Grado de protección	IP 67	
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Resistencia a las vibraciones	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Datos mecánicos		
Peso [g]	10,1	
Carcasa	Soporte para TAG para uso en portapiezas	
Dimensiones [mm]	18 x 33 x 16,9	

E80346



Tag RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

Materiales	PBT naranja; PA negro
Accesorios	
Componentes incluidos	ID-TAG:, E80345
Notas	
Notas	temperatura pico 1 x 100 h
	Temperatura de almacenamiento 1 x 1000 h
	choque 3 Achsen je 1084 Schocks
	vibración 3 Achsen je 8 h
Cantidad por pack	1 unid.