
DX2042

Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC



sección del panel de mandos 91 x 43 mm

Características del producto		
Dimensiones	[mm]	48 x 112 x 116
Campo de aplicación		
Aplicación		indicación y supervisión de señales analógicas; p. ej. de sensores de presión, temperatura o caudal
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	50...60
Tensión de alimentación	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	100
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas analógicas: 2; Número de salidas digitales: 4
Entradas		
Número de entradas analógicas		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Entrada analógica de corriente	[mA]	0...20
Entrada analógica de tensión	[V]	-10...10
Resolución de la entrada analógica		16 bit
Precisión de la entrada analógica	[%]	0,1
Salidas		
Número de salidas digitales		4
Resistente a sobrecargas		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 65
Grado de protección de los bornes		IP 20

DX2042

Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		EN 61000-6-4	


Datos mecánicos		
Peso	[g]	350,5
Tipo de montaje		sección del panel de mandos: 91 x 43 mm
Dimensiones	[mm]	48 x 112 x 116
Materiales		Noryl UL94-V-0

Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	pantalla a color	Pantalla LCD totalmente gráfica, Pantalla táctil

Conexión eléctrica

bornes roscados:

Conexión



NC no utilizado