
E80351

Tag RFID

ID-TAG/D55X13/04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Aplicación		codificación RFID de depósitos metálicos
Temperatura de funcionamiento (activa)	[°C]	-40...85
Temperatura pico (pasiva)	[°C]	140; (duración del test: 1 x 100 h)
Datos eléctricos		
Frecuencia de trabajo	[MHz]	865...870
Tamaño de memoria	[bit]	240
Ciclos de lectura máx.		ilimitado
Ciclos de escritura máx.		100000
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 68
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Resistencia a las vibraciones	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Datos mecánicos		
Peso	[g]	33,4
Dimensiones	[mm]	Ø 55 / L = 13
Materiales		PA 6
Notas		
Notas		Temperatura de almacenamiento 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C) $Direkt_auf_Metall_montierbar ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2
Cantidad por pack		1 unid.

E80351

Tag RFID

ID-TAG/D55X13/04

Otros datos

distancia de lectura (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-