




Tag RFID

ID-TAG/174x70x17.6/04



Campo de aplicación

Aplicación

codificación RFID de depósitos metálicos

Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo	[MHz]	860...930; (India: 865...867 MHz)
Tamaño de memoria	[bit]	512
Tipo de memoria		EEPROM
Tipo de chip		Impinj Monza 4QT
Identificador de tag (TID)	[Byte]	64
Código electrónico de producto (EPC)		96 bit; (ampliable: 128 Bits)
Estándar RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Ciclos de lectura máx.		ilimitado
Ciclos de escritura máx.		100000

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...100
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	129,4
Dimensiones	[mm]	70 x 174 x 17,6
Materiales		Carcasa: policarbonato-ABS

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E80394



Tag RFID

ID-TAG/174x70x17.6/04

Otros datos

distancia de lectura (m)

DTE80x	3
DTE90x	3,3
ANT860 / ANT960	9
ANT820 / ANT920	2