




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0002H04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC004

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado de protección	IP 67; IP 68; IP 69K	
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a vibraciones	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
Resistencia a choques	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 6 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas / -40 °C / 85 °C
Resistencia a choques continuos	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas / -20 °C / 50 °C
Cambios rápidos de temperatura	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 ciclos

E10900



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0002H04

Test de niebla salina pulverizada	EN 60068-2-52 Kb	Grado de severidad 5 (4 ciclos de prueba)
-----------------------------------	------------------	---


Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.


Conexión eléctrica	
Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)	

Conexión eléctrica - Toma	
---------------------------	--

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión	
----------	--



Colores de los hilos :	
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco