




Repartidor en Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Contactos dorados
Aplicación		combinación lógica AND
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Nota sobre la temperatura ambiente		cULus: ...65 °C
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...55
Humedad de almacenamiento	[%]	10...100
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Datos mecánicos		
Peso	[g]	36,6
Materiales		Carcasa: PA naranja; Junta de estanqueidad: FKM



Repartidor en Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS


Material de la tuerca de unión	latón, niquelado
--------------------------------	------------------

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 2 x M12; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

