


E11746



Cable de conexión con conector hembra

ADOAK190MSS0010H19



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 63 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	8
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	2239
Dimensiones	[mm]	51 x 26 x 70
Materiales		PUR negro
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Par de apriete	[Nm]	2
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 2 m/s
	Ciclos de curvatura	> 500000
	Esfuerzo de torsión	± 30 °/m
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E11746



Cable de conexión con conector hembra


ADOAK190MSS0010H19

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M23, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado





Cable de conexión con conector hembra

ADOAK190MSS0010H19

Conexión

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo