




Cable de conexión con conector hembra

ADOAO140MSS0010H10

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 DC
Corriente máxima total	[A]	3
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	1107,5
Dimensiones	[mm]	45 x 20 x 47
Materiales	PUR	
Material del cuerpo	PUR	
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 12,5 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	Esfuerzo de torsión	± 180 °/m

E11227



Cable de conexión con conector hembra

ADOAO140MSS0010H10

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M16, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U:	no utilizado
R:	no utilizado
G:	no utilizado
M:	no utilizado
Colores de los hilos :	
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo