


E11231



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH080MSS0002H08

En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados.
Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Clase de protección	III	
Corriente máxima total	[A]	2; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	170,46
Dimensiones	[mm]	28 x 15 x 38
Materiales	PUR	
Material del cuerpo	PUR	
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E11231



Cable de conexión con conector hembra


ADOAH080MSS0002H08

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, negro, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Identificación de colores según DIN EN 60947-5-2
Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
PK =	rosa
OG =	naranja
VT =	violeta
WH =	blanco