


E12409



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080VAS0070E08

En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados.
Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total	[A]	2
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado de protección		IP 68; IP 69K
Datos mecánicos		
Peso	[g]	4335
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 46
Materiales		PVC
Material del cuerpo		PVC
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080VAS0070E08

Conexión eléctrica

Cable: 70 m, PVC, naranja, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Identificación de
colores según DIN EN 60947-5-2 Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
PK =	rosa
OG =	naranja
VT =	violeta
WH =	blanco