




Prolongador

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS



Campo de aplicación		
Sistema	Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables	
Versión	cable de alimentación, codificación T	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 DC
Corriente máxima total	[A]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	258
Dimensiones	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión, niquelado
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Radio de curvatura para instalación fija	mín. 5 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y una aceleración máx. de 5 m/s²
	Ciclos de curvatura	> 4 Mio.

E12426



Prolongador

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: T; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado



Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, negro; 4 x 1,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: T; cuerpo: PUR

