


# E12432



## Prolongador

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



### Campo de aplicación

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Sistema | Libre de halógenos |
|---------|--------------------|

### Datos eléctricos

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Tensión de alimentación [V] | < 30 AC / < 36 DC |
|-----------------------------|-------------------|

### Condiciones ambientales

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
| Grado de protección       | IP 68    |

### Datos mecánicos

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Peso [g]                       | 51               |
| Materiales                     | PUR              |
| Material del cuerpo            | PUR              |
| Material de la tuerca de unión | latón, niquelado |

### Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



# E12432



## Prolongador

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

