


E12435



Prolongador

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Aplicación	aplicaciones de soldadura
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Clase de protección	II
Corriente máxima total [A]	4

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Temperatura ambiente (movible) [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]	816,2
Dimensiones [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión
Material de la junta	FKM

E12435



Prolongador

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Notas	con 2 portaetiquetas de 30 mm de largo
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 30 m, PUR, negro, Ø 4,9 mm; no irradiado (reciclable); resistente a chispas de soldadura; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR, transparente; bloqueo: Zinc conformado a presión; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

