E12531

Cable de conexión con conector hembra

ADOGA030MSS0018E03



Campo de aplicación		
Sistema		Aptitud para cadenas portacables
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4; (40° C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	666
Dimensiones	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	Ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	Esfuerzo de torsión	± 180 °/m
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E12531

Cable de conexión con conector hembra

ADOGA030MSS0018E03

Conexión eléctrica

Cable: 18 m, PVC, amarillo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



	Colores de los hilos :
GN =	verde
RD/BK =	rojo / negro
RD/WH =	rojo / blanco