

E12563



Cable en Y

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	8...32 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-20...80
Grado de protección		IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	461,3
Materiales		PA; Toma: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central		2
Aptitud para cadenas portacables		sí

E12563



Cable en Y

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS


Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	Ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	Esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - conector DEUTSCH

Conector: 1 x conector DEUTSCH, recto



Conexión



E12563



Cable en Y

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS

Conexión eléctrica - Toma

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conector: 2 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

