




Prolongador

VDOGS040--S0002H04DOGH040MSS



| Campo de aplicación              |                                                                          |                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                          | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables |                                                                                        |
| Libre de siliconas               | sí                                                                       |                                                                                        |
| Datos eléctricos                 |                                                                          |                                                                                        |
| Tensión de alimentación          | [V]                                                                      | 8...32 DC                                                                              |
| Clase de protección              |                                                                          | III                                                                                    |
| Corriente máxima total           | [A]                                                                      | 4                                                                                      |
| Condiciones ambientales          |                                                                          |                                                                                        |
| Temperatura ambiente             | [°C]                                                                     | -40...80                                                                               |
| Temperatura ambiente (movible)   | [°C]                                                                     | -20...80                                                                               |
| Grado de protección              | IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)                       |                                                                                        |
| Datos mecánicos                  |                                                                          |                                                                                        |
| Peso                             | [g]                                                                      | 138,6                                                                                  |
| Materiales                       | PA; Toma: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM                        |                                                                                        |
| Material de la tuerca de unión   | latón, niquelado                                                         |                                                                                        |
| Aptitud para cadenas portacables | sí                                                                       |                                                                                        |
| Aptitud para cadenas portacables | Radio de curvatura para aplicaciones flexibles                           | mín. 10 x diámetro del cable                                                           |
|                                  | Velocidad de avance                                                      | máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s² |
|                                  | Ciclos de curvatura                                                      | > 5 Mio.                                                                               |
|                                  | Esfuerzo de torsión                                                      | ± 180 °/m                                                                              |

# E12680



## Prolongador


VDOGS040--S0002H04DOGH040MSS

### Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

### Conexión eléctrica - Toma


Conector: 1 x conector DEUTSCH, recto



### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

