



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030MSS0010H03



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	386,5
Dimensiones	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materiales		TPU negro
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	Ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	Esfuerzo de torsión	± 180 °/m
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E12286



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030MSS0010H03

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 1/2", acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



BN = Colores de los hilos :
marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo