


E12318



Cable de conexión con conector macho

ASTGH020MSS0002C02



Campo de aplicación

Sistema

Libre de halógenos; Contactos dorados; cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-20...50
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	145,2
Dimensiones	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables		sí

E12318



Cable de conexión con conector macho

ASTGH020MSS0002C02

Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 7,5 x diámetro del cable
	Radio de curvatura para instalación fija	mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 5,5 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y una aceleración máx. de 10 m/s²
	Ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	Resistencia a la tracción máx. permitida	50 N/mm² estático 20 N/mm² dinámico

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, violeta, Ø 8 mm, apantallado; 2 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: B; cuerpo: PUR; bloqueo: Tuerca, latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado



Conexión

