




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-R3/1M



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica	
Aplicación	Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes; Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	1030
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
OOF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	400
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...150
Datos mecánicos		
Peso	[g]	128,5
Tipo de cabezal de detección	acodado	

E20500



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-R3/1M

Diámetro del cabezal de detección	[mm]	3
Longitud del cabezal de detección	[mm]	10
Longitud	[mm]	1000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		metal silicona

Accesorios

Componentes incluidos	E20103
-----------------------	--------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------