




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-E3/1,5m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20492
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	108
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	108
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...150
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Diámetro del cabezal de detección [mm]	3
Longitud del cabezal de detección [mm]	10

E20536



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-E3/1,5m

Longitud	[mm]	1500
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		metal silicona
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.