




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-N-V-M8

Artículo descatalogado



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OIF
OIF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	70
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	113,6
Tipo de cabezal de detección		recto
Rosca del cabezal de detección		M8
Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30
Disposición de fibra		
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)

E20575



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-N-V-M8

Material del revestimiento	Vitalon
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M8
	arandelas dentadas: 2
	Tuerca moleteada: 1 x M30
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.