


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-E-A-M4R/1m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Barrera fotoeléctrica

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OBF

OBF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

120

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...70

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección

recto

Rosca del cabezal de
detección

M4

Longitud del cabezal de
detección

[mm]

15

Longitud

[mm]

1000

Radio de curvatura mínimo

[mm]

30

Material de la fibra

acrílico

Material del cabezal de la
fibra

aluminio

E20701



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-E-A-M4R/1m

Material del revestimiento	PE
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.