




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-V-E1/1,5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	45
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	45
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Diámetro del cabezal de detección [mm]	1
Longitud del cabezal de detección [mm]	5
Longitud [mm]	1500
Radio de curvatura mínimo [mm]	10
Materiales	Adaptador: PPE

E20081



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-V-E1/1,5M

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	PVC
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.