


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-V-E1



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Barrera fotoeléctrica

Aplicación

Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica

[mm]

460

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

50

OOF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

160

OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

50

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Datos mecánicos

Peso

[g]

69

Tipo de cabezal de detección

recto



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-V-E1

Diámetro del cabezal de detección [mm]	1
Longitud del cabezal de detección [mm]	5
Longitud [mm]	600
Radio de curvatura mínimo [mm]	20; (para instalación fija)
Disposición de fibra	
Materiales	Adaptador: ABS
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	E20103
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.