


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-M4



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Barrera fotoeléctrica

Aplicación

Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica

[mm]

1200

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

120

OOF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

400

OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

120

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Datos mecánicos

Peso

[g]

56

Tipo de cabezal de detección

recto



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-M4

Rosca del cabezal de detección		M4
Longitud del cabezal de detección	[mm]	15
Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20; (para instalación fija)
Disposición de fibra		
Materiales		Adaptador: ABS
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		aluminio

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M4
	arandelas dentadas: 4
	Tuerca moleteada: 1 x M11

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------