
# E20147

## Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-R3/2M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




| | | |
|---|---|---|
| **Campo de aplicación** | | |
| Principio de funcionamiento | | Barrera fotoélectrica |
| **Rango de detección** | | |
| Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | | OKF; OUF |
| OKF | | |
| Alcance de la fibra óptica | [mm] | 96 |
| OUF | | |
| Alcance de la fibra óptica | [mm] | 96 |
| **Condiciones ambientales** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -20...80 |
| **Datos mecánicos** | | |
| Tipo de cabezal de detección | | acodado |
| Diámetro del cabezal de detección | [mm] | 3 |
| Longitud del cabezal de detección | [mm] | 10 |
| Longitud | [mm] | 2000 |
| Radio de curvatura mínimo | [mm] | 10 |
| Materiales | | Adaptador: PPE |

# E20147

## Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-R3/2M

| | |
|---|---|
| Material de la fibra | vidrio |
| Material del cabezal de la fibra | aluminio |
| Material del revestimiento | PVC |
| **Notas** | |
| Cantidad por pack | 1 unid. |