




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-A-A-R3

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OIF
OIF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	100
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Peso	[g]	88,4
Tipo de cabezal de detección		acodado
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	3
Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30; (para instalación fija)
Disposición de fibra		●
Materiales		Adaptador: PA
Material de la fibra		vidrio

E20163



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-A-A-R3

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	E20103
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.