




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-M4/0,3M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20059
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	120
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	120
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M4
Longitud del cabezal de detección [mm]	15



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-M4/0,3M

Longitud	[mm]	300
Radio de curvatura mínimo	[mm]	10
Disposición de fibra		●
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PVC
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.