




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-A-A-M6/4M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF
---	-----

OIF

Alcance de la fibra óptica [mm]	154
---------------------------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud [mm]	4000
Radio de curvatura mínimo [mm]	30
Materiales	Adaptador: PA
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio

E20308



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-A-A-M6/4M

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.