
E20332

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-R6/4m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoélectrica
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OIF
OIF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	54
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Tipo de cabezal de detección		acodado
Longitud	[mm]	4000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30
Materiales		Adaptador: PA
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PVC

E20332

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-R6/4m

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.