




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-M4/1,5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	108
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	108
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M4
Longitud del cabezal de detección [mm]	15
Longitud [mm]	1500
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Materiales	Adaptador: ABS

E20361



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-M4/1,5M

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.