


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-W-M6/5M



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Aplicación

Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes; Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo

OKF

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

14

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-40...150

Datos mecánicos

Peso

[g]

278,5

Tipo de cabezal de detección

recto

Rosca del cabezal de detección

M6

Longitud del cabezal de detección

[mm]

35

Longitud

[mm]

5000

Radio de curvatura mínimo

[mm]

45

Disposición de fibra



E21155



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-W-M6/5M

Diámetro de la bobina	[mm]	1,6
Diámetro de la fibra	[mm]	0,05
Diámetro exterior	[mm]	5,4
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4571 / 316Ti)
Material del revestimiento		metal silicona
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.