




Acoplamiento flexible para encóders

COUPLING 25-6-10-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 profundidad der Klemmnabe

Datos mecánicos		
Peso	[g]	34,5
Dimensiones	[mm]	Ø 25 / L = 32
Materiales		aluminio
Par de apriete	[Nm]	par de apriete de los tornillos: 120 Ncm
Diámetro exterior D	[mm]	25
Diámetro interior 1	[mm]	6
Diámetro interior 2	[mm]	10
Profundidad de la pieza de sujeción	[mm]	8
Tornillo de sujeción	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Longitud	[mm]	32
Velocidad de rotación máx. mecánica	[U/min]	6000
Desplazamiento axial máx. del eje	[mm]	± 0,5
Desalineación radial máx. del eje	[mm]	± 0,35
Desalineación angular máx.	[°]	± 4,0
Notas		
Notas	los valores mencionados son aplicables para acoplamientos con los taladros especificados arriba con una temperatura ambiente de 23 °C.	
	Los valores del desplazamiento radial, angular y axial son valores máximos y no deben ser alcanzados simultáneamente en la operación	
Cantidad por pack	1 unid.	