




Acoplamiento flexible aislado electricamente

SPRING COUPLING 30-6-10-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
- 2 profundidad der Klemmnabe

Datos mecánicos		
Peso	[g]	30,5
Dimensiones	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materiales		Zinc conformado a presión; PA
Par de apriete	[Nm]	par de apriete de los tornillos: 120 Ncm
Diámetro exterior D	[mm]	30
Diámetro interior 1	[mm]	6
Diámetro interior 2	[mm]	10
Profundidad de la pieza de sujeción	[mm]	7
Tornillo de sujeción	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Longitud	[mm]	22
Velocidad de rotación máx. mecánica	[U/min]	12000
Desplazamiento axial máx. del eje	[mm]	± 0,4
Desalineación radial máx. del eje	[mm]	± 0,3
Desalineación angular máx.	[°]	± 2,5
Notas		
Notas	los valores mencionados son aplicables para acoplamientos con los taladros especificados arriba con una temperatura ambiente de 23 °C.	
	Los valores del desplazamiento radial, angular y axial son valores máximos y no deben ser alcanzados simultáneamente en la operación	
Cantidad por pack	1 unid.	