




Acoplamiento flexible aislado electricamente

SPRING COUPLING 30-6-6-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
- 2 profundidad der Klemmnabe

| Datos mecánicos                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Peso                                | [g]                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31,6                                     |
| Dimensiones                         | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ø 30 / L = 22                            |
| Materiales                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | aluminio; PA                             |
| Par de apriete                      | [Nm]                                                                                                                                                                                                                                                                           | par de apriete de los tornillos: 120 Ncm |
| Diámetro exterior D                 | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                                       |
| Diámetro interior 1                 | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                        |
| Diámetro interior 2                 | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                        |
| Profundidad de la pieza de sujeción | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                        |
| Tornillo de sujeción                | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 x 10 - ISO 4762 (2x)                  |
| Longitud                            | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22                                       |
| Velocidad de rotación máx. mecánica | [U/min]                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12000                                    |
| Desplazamiento axial máx. del eje   | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                           | ± 0,4                                    |
| Desalineación radial máx. del eje   | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                           | ± 0,3                                    |
| Desalineación angular máx.          | [°]                                                                                                                                                                                                                                                                            | ± 2,5                                    |
| Notas                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| Notas                               | los valores mencionados son aplicables para acoplamientos con los taladros especificados arriba con una temperatura ambiente de 23 °C.<br>Los valores del desplazamiento radial, angular y axial son valores máximos y no deben ser alcanzados simultáneamente en la operación |                                          |
| Cantidad por pack                   | 1 unid.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |