
E61441

Mecanismo de cable extensible para encóders

DRAW WIRE 3000



1 Espárrago

Características del producto		
Versión del eje		eje macizo
Diámetro del eje	[mm]	6
Campo de aplicación		
Versión		para encóders con brida de unión de 58 mm y eje macizo de 6 mm
Precisión / diferencias		
Exactitud		± 0,012 % FSO
Repetibilidad		± 0,005 % FSO
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...80
Humedad de almacenamiento	[%]	5...95; (sin condensación)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	598,5
Diámetro de la brida	[mm]	58
Materiales		Carcasa: fundición inyectada de cinc / plástico; cable: Acero inoxidable con revestimiento de poliamida

E61441

Mecanismo de cable extensible para encóders

DRAW WIRE 3000

Versión del eje		eje macizo		
Diámetro del eje	[mm]	6		
Longitud de medición máx.	[mm]	3000		
Circunferencia del tambor de cable	[mm]	200		
Diámetro del cable	[mm]	0,87		
Conexión del cable		M6		
Características del cable		velocidad máx. del cable	[m /s]	0,8
		aceleración máx. del cable	[g]	1
		fuerza máx. de extensión	[N]	3
		fuerza de retracción mín.	[N]	2,5
Brida de fijación		Brida de unión		

Notas

Cantidad por pack	1 unid.

Diagramas y curvas

Instrucciones de montaje

