


Mecanismo de cable extensible para encoders

DRAW WIRE 10000



1 ojal de anillo 20,2 mm Ø

Características del producto

Versión del eje	eje macizo
Diámetro del eje [mm]	6

Campo de aplicación

Versión	para encoders con brida de unión de 58 mm y eje macizo de 6 mm
---------	--

Precisión / diferencias

Exactitud	± 0,01 % FSO
Repetibilidad	± 0,001 % FSO

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...80



Mecanismo de cable extensible para encoders

DRAW WIRE 10000

Humedad de almacenamiento [%]	5...95; (sin condensación)
-------------------------------	----------------------------

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Resistencia a las vibraciones	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Datos mecánicos

Peso	[g]	3510,8		
Dimensiones	[mm]	115 x 168,7 x 115		
Diámetro de la brida	[mm]	58		
Materiales		Carcasa: aluminio anodizado; cable: Acero inoxidable con revestimiento de poliamida		
Versión del eje		eje macizo		
Diámetro del eje	[mm]	6		
Longitud de medición máx.	[mm]	10000		
Circunferencia del tambor de cable	[mm]	315		
Diámetro del cable	[mm]	1		
Conexión del cable		20,2; (ojal de anillo)		
Características del cable		velocidad máx. del cable	[m /s]	2
		aceleración máx. del cable	[g]	6
		fuerza máx. de extensión	[N]	21
		fuerza de retracción mín.	[N]	8
Brida de fijación		Brida de unión		

Accesorios

Componentes incluidos	tornillos de fijación: 3 x M4
	tornillos cilíndricos: 4 x M4
	arandelas
	Brida de unión
	Acoplamiento para encoders


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Mecanismo de cable extensible para encoders

DRAW WIRE 10000

Diagramas y curvas



Instrucciones de montaje