




Repartidor de tensión AS-Interface

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Campo de aplicación

|         |             |
|---------|-------------|
| Versión | AS-i / 24 V |
|---------|-------------|

Datos eléctricos

|                                 |     |                |
|---------------------------------|-----|----------------|
| Tensión de alimentación         | [V] | 26,5...31,6 DC |
| Corriente máxima total          | [A] | 2              |
| Suministro de tensión adicional | [V] | 24 DC          |

Condiciones ambientales

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...75 |
| Grado de protección  |      | IP 65    |

Datos mecánicos


|            |     |                                                                                                                                                        |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso       | [g] | 95,5                                                                                                                                                   |
| Materiales |     | PA 6.6; Toma: inox (1.4404 / 316L); tornillos: inox (1.4404 / 316L); Tuerca: inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: NBR; Prensaestopa plana de cable: NBR |

Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A



|   |                  |
|---|------------------|
| 1 | AS-i +           |
| 2 | 0V               |
| 3 | AS-i -           |
| 4 | +24V             |
| 5 | tierra funcional |