




Cable en Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de halógenos
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...90

EVC506



Cable en Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-20...90
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...55
Humedad de almacenamiento	[%]	10...100
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado de protección		IP 67; IP 68; IP 69K

Datos mecánicos		
Peso	[g]	1022,5
Material del cuerpo		TPU
Material de la junta		FKM

Notas		
Notas		Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".
Cantidad por pack		1 unid.

Cable en Y


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: M12; cuerpo: TPU, naranja

Conexión eléctrica - Toma

Conector: M12; cuerpo: TPU, naranja; Junta de estanqueidad: FKM

Cable en Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Diagramas y curvas

Reducción de potencia $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura ambiente [°C]

Y Corriente [A]