




Cable de conexión Ethernet

VSTAN040VAS0002P04STGP040--S



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Versión		cable Ethernet, codificación D
Aplicación		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	30 AC / 60 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	1,5
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	0...80
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (conector M12 / conector RJ45: IP 20)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	70
Materiales		latón niquelado; Carcasa: PP Libre de halógenos
Material del cuerpo		PC
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)
Aptitud para cadenas portacables		sí



Cable de conexión Ethernet

VSTAN040VAS0002P04STGP040--S

Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 15 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	Ciclos de curvatura	> 1 Mio.
	Esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho M12


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: D; cuerpo: PC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 2 m, MPPE, Libre de halógenos, gris, Ø 6,5 mm, apantallado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho RJ45

Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PC; Contactos: dorado

