
EVF155

Prolongador

VDOAF032VAS00,6P03STGF030VAS



Campo de aplicación			
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables	
Aplicación		zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria	
Libre de siliconas		sí	
Datos eléctricos			
Tensión de alimentación	[V]	10...36 DC; (cULus: 10...30 DC)	
Clase de protección		III	
Corriente máxima total	[A]	3	
Salidas			
Alimentación		PNP	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	5...80	
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Homologaciones / pruebas			
Homologación UL		Alimentación de tensión	Class 2
Datos mecánicos			
Peso	[g]	33,3	
Dimensiones	[mm]	10 x 10 x 36	
Materiales		Carcasa: PP gris; Junta de estanqueidad: EPDM	
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)	

EVF155

Prolongador

VDOAF032VAS00,6P03STGF030VAS

Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	Ciclos de curvatura	> 1 Mio.
	Esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Indicaciones / elementos de mando


Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, MPPE, Libre de halógenos, gris, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



EVF155

Prolongador

VDOAF032VAS00,6P03STGF030VAS

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm

