


# EVW108



## Cable en Y

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS



### Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Aplicación	aplicaciones de soldadura
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	3

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura ambiente (movible) [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

### Datos mecánicos

Peso [g]	46,4
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, antiadherente
Material de la junta	FKM
Número de puntos de conexión en el repartidor central	2
Aptitud para cadenas portacables	sí

# EVW108



## Cable en Y

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS

Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s <sup>2</sup>
	Ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	Esfuerzo de torsión	± 180 °/m

### Notas


Notas	sin portaetiquetas
Cantidad por pack	1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, gris, Ø 4,5 mm; no irradiado (reciclable); resistente a chispas de soldadura; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, naranja; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



### Conexión eléctrica

#### Conexión



# EVW108



## Cable en Y

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 2 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, naranja; bloqueo: latón, antiadherente; Junta de estanqueidad: FKM;  
Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm

