




Prolongador para la conexión de cortinas
fotoeléctricas de seguridad

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Versión	Para conectar cortinas/barreras fotoeléctricas de seguridad con OSSD, para emisores	
Aplicación	Configurado para "alcance reducido"	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 36 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	44,8
Materiales		TPU naranja; PA
Material del cuerpo		TPU / PA
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Prolongador para la conexión de cortinas fotoeléctricas de seguridad


ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG

Conexión eléctrica


Cable: 0,1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PA, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PA, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

