



Detector inductivo a través de tubo

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: I85008
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

1 Superficie activa

2 LED Estado operativo

3 LED Estado de conmutación



Características del producto	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Alcance [mm]	< 20
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	70 x 20 x 12
Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	dinámico
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...35 DC
Consumo de corriente [mA]	< 25
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Salidas	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2



Detector inductivo a través de tubo

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	200
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Alcance [mm]	< 20
Resolución de la bola de acero (diámetro) [mm]	1
Velocidad máxima de las piezas [m/s]	35

Tiempos de reacción

Prolongación del impulso [ms]	100
Tiempo de caída máx. [ms]	100
Tiempo de respuesta [ms]	< 0,2

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	30
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	70 x 20 x 12
Materiales	Carcasa: PC

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios

Componentes incluidos	bridas de fijación: 2
-----------------------	-----------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8; codificación: A



Detector inductivo a través de tubo

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Conexión

