




Detector inductivo

I9-3002-ANKG/0,3MBH/WKLDIST/RT

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto
Alcance [mm]	2
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	16 x 30 x 8

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	< 5
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	50
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos	sí

**Detector inductivo**

I9-3002-ANKG/0,3MBH/WKLDIST/RT

Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí
Rango de detección	
Alcance [mm]	2
Alcance real Sr [mm]	2 ± 10 %
Alcance operativo [mm]	0...1,6
Precisión / diferencias	
Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr]	1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr]	-10...10
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	0...60
Grado de protección	IP 67
Homologaciones / pruebas	
CEM	EN 60947-5-2
Datos mecánicos	
Carcasa	rectangular
Montaje	no enrasable
Dimensiones [mm]	16 x 30 x 8
Materiales	PA; AlMgSi0,5
Indicaciones / elementos de mando	
Indicador	Estado de conmutación 1 x LED, rojo
Accesorios	
Componentes incluidos	Escuadra de fijación
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.




Detector inductivo

I9-3002-ANKG/0,3MBH/WKLDIST/RT

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul