




Módulo ClassicLine de seguridad AS-Interface

Evaluation unit,asi

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC; (requisitos "limited voltage" según UL 508: tensión de alimentación separada galvánicamente y protegida con un dispositivo de protección contra sobrecorriente)
Consumo de corriente	[mA]	< 250
Entradas		
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Alimentación de tensión	[V]	19,2...30; (a través de cable plano)
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí
Salidas		
Alimentación		AS-i
Rango de tensión DC	[V]	15...30; (según EN 50106 (MBTP) a través de módulo de acoplamiento para cable plano y con alimentación externa; a través de cable plano; requisitos "limited voltage" según UL 508: tensión de alimentación separada galvánicamente y protegida con un dispositivo de protección contra sobrecorriente)
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	500; (PNP)
Protección contra cortocircuitos		sí
Separación galvánica		sí



Módulo ClassicLine de seguridad AS-Interface

Evaluation unit, asi

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...55
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
Parámetros AS-i		
Versión AS-i		2.1
Direccionamiento AS-i		Posibilidad de direccionamiento por infrarrojos
Perfil AS-i		S-7.B.E
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
Código ID AS-i	[hex]	B.E
Certificado AS-i		61801
Datos mecánicos		
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano/cable plano con alimentación externa
Materiales		PBT; relleno de pasta aislante: Guronic C400-0
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador		2 x LED, rojo
		2 x LED, verde
		2 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos		Tapas protectoras: M12
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Conector: M12; codificación: A		