


## Detector inductivo

IB-3020-APOG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: IB5068

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



## Características del producto

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Alimentación      | PNP                 |
| Función de salida | normalmente cerrado |
| Alcance [mm]      | 20                  |
| Carcasa           | cilíndrico          |
| Dimensiones [mm]  | Ø 34 / L = 82       |

## Datos eléctricos

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Tensión de alimentación [V]                | 10...30 DC |
| Consumo de corriente [mA]                  | 7; (24 V)  |
| Clase de protección                        | II         |
| Protección contra inversiones de polaridad | sí         |

## Salidas

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Alimentación                                                    | PNP                 |
| Función de salida                                               | normalmente cerrado |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]        | 1,5                 |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200                 |
| Frecuencia de conmutación DC [Hz]                               | 40                  |
| Protección contra cortocircuitos                                | sí                  |
| Tipo de protección contra cortocircuitos                        | pulsada             |
| Resistente a sobrecargas                                        | sí                  |

## Rango de detección


|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Alcance [mm]           | 20        |
| Alcance real Sr [mm]   | 20 ± 10 % |
| Alcance operativo [mm] | 0...16,2  |



## Detector inductivo

IB-3020-APOG

| Precisión / diferencias           |                                                                            |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Factor de corrección              | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |                   |
| Histéresis                        | [% del Sr]                                                                 | 1...15            |
| Deriva del punto de conmutación   | [% del Sr]                                                                 | -10...10          |
| Condiciones ambientales           |                                                                            |                   |
| Temperatura ambiente              | [°C]                                                                       | -25...80          |
| Grado de protección               | IP 67                                                                      |                   |
| Homologaciones / pruebas          |                                                                            |                   |
| CEM                               | EN 60947-5-2                                                               |                   |
|                                   | EN 55011                                                                   | clase B           |
| Datos mecánicos                   |                                                                            |                   |
| Carcasa                           | cilíndrico                                                                 |                   |
| Montaje                           | no enrasable                                                               |                   |
| Dimensiones                       | [mm]                                                                       | Ø 34 / L = 82     |
| Materiales                        | PBT                                                                        |                   |
| Indicaciones / elementos de mando |                                                                            |                   |
| Indicador                         | Estado de conmutación                                                      | 1 x LED, amarillo |
| Accesorios                        |                                                                            |                   |
| Componentes incluidos             | Fijación por brida: 1                                                      |                   |
| Notas                             |                                                                            |                   |
| Cantidad por pack                 | 1 unid.                                                                    |                   |
| Conexión eléctrica                |                                                                            |                   |
| Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²      |                                                                            |                   |
| Conexión                          |                                                                            |                   |



Colores de los hilos :

BN = marrón

BU = azul

BK = negro