


Detector inductivo AS-Interface

IAE2010-ASI

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Alimentación	AS-i
Alcance [mm]	10
Carcasa	cilíndrico
Dimensiones [mm]	Ø 20 / L = 92

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA]	< 30
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Alimentación	AS-i
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Alcance [mm]	10
--------------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 65

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

Parámetros AS-i

Configuración de E/S AS-i [hex]	1
Código ID AS-i [hex]	1

IA5125



Detector inductivo AS-Interface

IAE2010-ASI

Certificado AS-i		02601	
Datos mecánicos			
Carcasa		cilíndrico	
Montaje		no enrasable	
Dimensiones [mm]		Ø 20 / L = 92	
Materiales		PBT; ventana LED: PC	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo	
	Detección no segura	1 x LED, rojo rotura del hilo de la bobina del sensor, cortocircuito en la bobina del sensor Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)	
Accesorios			
Componentes incluidos		Fijación por brida: 1	
Notas			
Notas		zona de trabajo segura: aprox. 10...80 % del Sn	
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			
Bornes de conexión: ...2,5 mm²			
Conexión			

