


ID5058



Detector inductivo

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		antivalente
Alcance [mm]		50
Carcasa		rectangular
Dimensiones [mm]		92 x 80 x 40
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación [V]		10...36 DC
Consumo de corriente [mA]		20; (24 V)
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		antivalente
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]		2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]		250
Frecuencia de conmutación DC [Hz]		70
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada



Detector inductivo

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA

Resistente a sobrecargas	sí	
Rango de detección		
Alcance	[mm]	50
Alcance operativo	[mm]	0...40,5; (montaje enrasado en acero ST37)
Precisión / diferencias		
Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,85 / latón: 0,48 / aluminio: 0,46 / cobre: 0,38	
Histéresis	[% del Sr]	3...20
Deriva del punto de conmutación	[% del Sr]	-15...15
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[años]	1162
Datos mecánicos		
Peso	[g]	423
Carcasa	rectangular	
Montaje	enrasable	
Tipo de montaje	carril; (TH35 (EN 60715))	
Dimensiones	[mm]	92 x 80 x 40
Materiales	PPE; latón revestido de bronce blanco; Zinc conformado a presión	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Accesorios		
Componentes incluidos	Tapón de cierre: 1	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - Conector macho		
Conector: 1 x M12; codificación: A		
		



Detector inductivo

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA

Conexión

