


IIK2014BAS1 /M/US-104



Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 68; ("Coolant")



Detector inductivo AS-Interface

IIC2014BASI /M/US-104

Homologaciones / pruebas					
CEM	EN 61000-4-2 ESD			4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 radiado HF			10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst			2 kV	
	EN 61000-4-6 HF conducido			10 V	
	EN 55011			clase B	
MTTF	[años]	1390			
Homologación UL	Ta			-25...70 °C	
	Enclosure type			Type 1	
	Alimentación de tensión			Limited Voltage/Current	
	Número de registro UL			E174191	
Parámetros AS-i					
Versión AS-i	2.1				
Modo de direccionamiento ampliado	sí				
Configuración de E/S AS-i	[hex]	0			
Código ID AS-i	[hex]	A.F			
Certificado AS-i	57401				
Bits de datos	Designación	señal de conmutación	no utilizado	no utilizado	no utilizado
	estado = 0	target fuera de la zona activa	-	-	-
	estado = 1	target dentro de la zona activa	valor por defecto	valor por defecto	valor por defecto
Datos mecánicos					
Peso	[g]	121,5			
Carcasa	Tipo con rosca				
Montaje	enrasable				
Dimensiones	[mm]	M30 x 1,5 / L = 60			
Nombre de la rosca	M30 x 1,5				
Materiales	inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: LCP incoloro				
Indicaciones / elementos de mando					
Indicador	Estado de conmutación			4 x 90° LED, amarillo	
	Función			1 x LED, rojo	
Accesorios					
Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2				
Notas					
Cantidad por pack	1 unid.				

Detector inductivo AS-Interface

IIC2014BASI /M/US-104

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión

